

KERN TVL 100FHS71

KERN

Il pratico pacchetto all-in-one per test rapidi e semplici



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Kit di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	S71

Sistema di misura

Unità preimpostata	N
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Campo di misura forza [Max] (N)	100 N
Divisione forza [d] (N)	0,05 N
Directione de la forza	trazione compressione
Testa di misura frequenza di misurazione	2 kHz
Misuratore di lunghezza	Misuratore di lunghezza con display
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	150%
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1
Memoria dati interna: numero di valori singoli	10

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	10 mm
Schermo reversibile	✓

Design

Forza generata [Max]	100 N
Tipo di azionamento	manuale manovella
Forza di trazione/forza di compressione [Max]	100 N
Corsa [Max]	200 mm
Larghezza massima di serraggio	10 mm

Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	1 - 60 min
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Funzione statistica	✓
Funzione valore limite	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 400 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Accumulatore tempo di carica	4 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	10 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	12 h
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	400×260×280 mm
Peso netto	6,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	7 kg
Peso lordo ca.	7 kg

KERN TVL 100FHS71



Il pratico pacchetto all-in-one per test rapidi e semplici

Peso di spedizione 7 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione
DAkks (forza di trazione) 963-161

Numero di articolo per calibrazione
DAkks (forza di compressione) 963-261

Numero di articolo per calibrazione
DAkks (forza di trazione/forza di
compressione) 963-361


Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di trazione) 961-161

Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di compressione) 961-261

Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di trazione/forza
di compressione) 961-361

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

