

KERN TVL 100FHS71

KERN

O prático pacote com tudo incluído para testes rápidos e simples



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjuntos de medidores de força
Família de produto	S71

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Gama de medição força [Max] (N)	100 N
Leitura força [d] (N)	0,05 N
Direcções da força	tração pressão
Cabeça de medição frequência	2 kHz
Medidor de comprimento	Medidor de comprimento com ecrã
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%
Memória interna de dados: Número de grupos de valores	1
Memória interna de dados: Número de valores individuais	10

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	10 mm
Ecrã reversível	✓

Desenho

Força produzida [Max]	100 N
Tipo de tracção	manual manivela
Força de tração/força de pressão [Max]	100 N
Curso [Max]	200 mm
Largura máxima de aperto	10 mm

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	1 - 60 min
Função Hold	✓
Função Peak	✓
Função estatística	✓
Função do valor limite	✓
Função memória	✓
Interfaces	RS-232 de série

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 - 240 V
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 400 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Acumulador tiempo de carga	4 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	10 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	12 h
Tipo de bateria / acumulador	NiMH

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	400×260×280 mm
Peso líquido	6,5 kg

KERN TVL 100FHS71

KERN

O prático pacote com tudo incluído para testes rápidos e simples


Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	7 kg
Peso bruto aprox.	7 kg
Peso de envio	7 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração)	963-161
Número do artigo para calibração DAkkS (força de pressão)	963-261
Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração/força de pressão)	963-361
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração)	961-161
Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)	961-261
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão)	961-361

Pictogramas

STANDARD



OPTION

