

KERN TVL-E

KERN

Testinstallatie voor krachtmeters met externe meetcel



Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	345×230×570 mm
Nettogewicht	7,45 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	12 kg
Verzendgewicht	11,6 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Handmatige testinstallatie
Productfamilie	TVL

Meetsysteem

Krachtrichtingen	trek druk
Lengtemeter	Lengtemeter met display en gegevensinterface (optioneel)

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	154×240×550 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	154×240×550 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	154×240×550 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Geproduceerde kracht [Max]	2 kN
Montage - krachttoepassing	2 × tapgat M6
Montage - krachtverdeling	2 × tapgat M6
Slag van één omwenteling (spindelslag)	2 mm
Meetuitlijning	verticaal
Type aandrijving	handmatig krukas
Verplaatsingsweg [Max]	290 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C