

# KERN TVL-O

**KERN**

Handmatige testinstallatie voor zeer nauwkeurige trek- en drukkrachtmetingen



## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	570×275×240 mm
Nettogewicht	8,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	9,35 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Handmatige testinstallatie
Productfamilie	TVL

## Meetsysteem

Krachtrichtingen	trek druk
Lengtemeter	Lengtemeter met display en gegevensinterface (optioneel)

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	151×234×465 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	151×234×465 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	151×234×465 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Geproduceerde kracht [Max]	1 kN
Montage - krachttoepassing	2 × tapgat M6
Montage - krachtverdeling	2 × tapgat M6
Slag van één omwenteling (spindelslag)	3 mm
Type aandrijving	handmatig krukas
Verplaatsingsweg [Max]	230 mm

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C