

KERN TVL-XL

KERN

Kit de ampliación para SAUTER TVL



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Kit de ampliación
Familia de productos	TVL

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	35×110×344 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	35×110×344 mm
Material	metal, lacado
Material de carcasa	metal, lacado
Fuerza generada [Max]	500 N
Alineación de medición	horizontal
Recorrido de desplazamiento [Max]	230 mm
Altura del espacio de medición [Max]	450 mm

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	350×220×150 mm
Peso neto	2,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,0 kg
Peso de envío	2,98 kg