

# KERN TVL-XL

**KERN**

Kit d'extension pour SAUTER TVL



## Pictogrammes

### STANDARD



### Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Banc d'essai
Groupe de produit	Kit d'extension
Famille de produits	TVL

### Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	35×110×344 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	35×110×344 mm
Matériau	métal, laqué
Matériau boîtier	métal, laqué
Force générée [Max]	500 N
Alignement de mesure	horizontal
Course [Max]	230 mm
Hauteur de la chambre de mesure [Max]	450 mm

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×220×150 mm
Poids net	2,7 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,0 kg
Poids d'expédition	2,98 kg