

KERN TVL-XLS

KERN

Handmatige testinstallatie voor zeer nauwkeurige trek- en drukkrachtmetingen, met lengtemeting



Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×300×800 mm
Nettogewicht	11,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	12 kg
Brutogewicht ca.	14 kg
Verzendgewicht	14 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Handmatige testinstallatie
Productfamilie	TVL

Meetsysteem

Meetbereik kracht [Max] (N)	500 N
Krachtrichtingen	trek druk
Lengtemeter	Lengtemeter met display
Meetbare lengte [Max]	54 cm
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	150%

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	200×300×800 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	200×300×800 mm
Materiaal	metaal, gelakt
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Montage - krachttoepassing	5 × tapgat M6
Montage - krachtverdeling	5 × tapgat M6
Slag van één omwenteling (spindelslag)	3 mm
Type aandrijving	handmatig krukas
Trek-/drukkracht [Max]	500 N
Verplaatsingsweg [Max]	230 mm