

# KERN TVL-XLS

# KERN

Banco de ensaio manual para medições altamente precisas de força de tração e de pressão, com medição de comprimentos



## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	200×300×800 mm
Peso líquido	11,3 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	12 kg
Peso bruto aprox.	14 kg
Peso de envio	14 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Bancada de ensaio
Grupo de produto	Bancada de ensaio manual
Família de produto	TVL

## Sistema de medição

Gama de medição força [Max] (N)	500 N
Direcções da força	tração pressão
Medidor de comprimento	Medidor de comprimento com ecrã
Comprimento mensurável [Max]	54 cm
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	200×300×800 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	200×300×800 mm
Material	metal, pintado
Material da caixa	metal, lacado
Força produzida [Max]	500 N
Montagem - aplicação de força	5 × furo roscado M6
Montagem - dissipação de força	5 × furo roscado M6
Curso de uma rotação (curso de fuso)	3 mm
Tipo de tração	manual manivela
Força de tração/força de pressão [Max]	500 N
Curso [Max]	230 mm