


KERN TVL-XS

KERN

Manueller Prüfstand für präzise Zug- und Druckkraftmessungen im Bereich bis 100 N



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Manueller Prüfstand
Produktfamilie	TVL-XS

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	300×250×160 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	300×250×160 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	300×250×160 mm
Material Gehäuse	Aluminium
Erzeugte Kraft [Max]	100 N
Montage - Krafteinleitung	Gewindebohrung M6
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M6
Spindelhub (Hub einer Drehung)	2 mm
Antriebsart	manuell Kurbel
Verfahrweg [Max]	200 mm

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	400×260×220 mm
Nettogewicht	4,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,6 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg