


# KERN TVL-XS

# KERN

Banco de pruebas manual para mediciones precisas de la fuerza de tracción y de compresión en un rango hasta 100 N



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Banco de pruebas manual
Familia de productos	TVL-XS

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	300×250×160 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	300×250×160 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	300×250×160 mm
Material de carcasa	aluminio
Fuerza generada [Max]	100 N
Montaje - aplicación de fuerza	Agujero roscado M6
Montaje - disipación de fuerzas	Agujero roscado M6
Elevación de un giro (elevación del husillo)	2 mm
Tipo de accionamiento	manual manivela
Recorrido de desplazamiento [Max]	200 mm

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	400×260×220 mm
Peso neto	4,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	4,6 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envío	5 kg