



## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Banc d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai manuel
Famille de produits	TVL-XS

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	300×250×160 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	300×250×160 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	300×250×160 mm
Matériau boîtier	aluminium
Force générée [Max]	100 N
Montage - Application de la force	Trou fileté M6
Montage - évacuation des forces	Trou fileté M6
Course par rotation (levée d'une rotation)	2 mm
Type d'entraînement	manuel manivelle
Course [Max]	200 mm

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	400×260×220 mm
Poids net	4,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	4,6 kg
Poids brut env.	5,0 kg
Poids d'expédition	5 kg