



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Handmatige testinstallatie
Productfamilie	TVL-XS

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	300×250×160 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	300×250×160 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	300×250×160 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Geproduceerde kracht [Max]	100 N
Montage - krachttoepassing	Tapgat M6
Montage - krachtverdeling	Tapgat M6
Slag van één omwenteling (spindelslag)	2 mm
Type aandrijving	handmatig krukas
Verplaatsingsweg [Max]	200 mm

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	400×260×220 mm
Nettogewicht	4,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,6 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg