

# KERN TVM 10KN120N

**KERN**

Bancada de ensaio com motor elétrico para medições standard



Montagem - dissipação de força	Furo roscado M12 4 × furo roscado M6
Medição de alinhamento	vertical
Tipo de tracção	Motor elétrico
Coluna(s) de condução comprimento	113,5 cm
Coluna(s) de condução distância	215 mm
Curso [Max]	210 mm
Velocidade de movimento [Min]	30 mm/min
Velocidade de movimento [Max]	120 mm/min
Velocidade de movimento variação	3%

## Funções

Indicação da velocidade	✓
Função de repetição	✓
Interruptor de limite	✓

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz
Fonte de alimentação por ficha tipo	Unidade de fornecimento de energia incorporada
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK CH

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	520×345×1680 mm
Peso líquido	67 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	70 kg
Peso bruto aprox.	85 kg

## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Bancada de ensaio
Grupo de produto	Banco de ensaio motorizado
Família de produto	TVM

## Sistema de medição

Medidor de comprimento	Medidor de comprimento com ecrã
------------------------	---------------------------------

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Tipo de exposição	LED
Ecrã tipo	7 segmentos LED
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	9 mm
Ecrã altura de dígitos	14 mm

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	400×256×1535 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	400×256×1535 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	400×256×1535 mm
Material caixa do ecrã	metal, lacado
Material da caixa	metal, lacado
Força produzida [Max]	10 kN
Montagem - aplicação de força	Furo roscado - 1 × M12, 4 × M6

# KERN TVM 10KN120N



Bancada de ensaio com motor elétrico para medições standard

Peso de envio 82 kg

Pictogramas

## STANDARD

---



## OPTION

---

