

# KERN TVM 5000N230N

**KERN**

Banco di prova con motore elettrico per misurazioni standard



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Banco di prova
Gruppo di prodotti	Banco di prova motorizzato
Famiglia di prodotti	TVM

## Sistema di misura

Misuratore di lunghezza	Misuratore di lunghezza con display
-------------------------	-------------------------------------

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Tipo di display	LED
Display tipo	7 segmenti LED
Display altezza cifre - cifra più piccola	9 mm
Display altezza cifre	14 mm

## Design

Dimensioni (L×P×A)	400×256×1035 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	400×256×1035 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	400×256×1035 mm
Materiale alloggiamento del display	metallo, laccato
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Forza generata [Max]	5 kN
Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato - 1 × M12, 4 × M6

Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M12 4 × foro filettato M6
Tipo di azionamento	Motore elettrico
Colonna (colonne) di guida lunghezza	63,5 cm
Colonna (colonne) di guida distanza	215 mm
Corsa [Max]	210 mm
Velocità del movimento [Min]	10 mm/min
Velocità del movimento [Max]	230 mm/min
Velocità del movimento variazione	3%

## Funzioni

Indicazione della velocità	✓
Funzione di ripetizione	✓
Interruttore di soglia	✓

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK CH

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	520×345×1140 mm
Peso netto	58 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	60 kg
Peso lordo ca.	70 kg
Peso di spedizione	70 kg

# KERN TVM 5000N230N



Banco di prova con motore elettrico per misurazioni standard

## Pittogrammi

### STANDARD

---



### OPTION

---

