

KERN TVM 5000N230N

KERN

Testinstallatie met elektrische motor voor standaard metingen



Type aandrijving	Elektrische motor
Geleidingszuil(en) lengte	63,5 cm
Geleidingszuil(en) afstand	215 mm
Verplaatsingsweg [Max]	210 mm
Bewegingssnelheid [Min]	10 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	230 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	3%

Functies

Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓
Eindschakelaar	✓

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK CH

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	520×345×1140 mm
Nettogewicht	58 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	60 kg
Brutogewicht ca.	70 kg
Verzendgewicht	70 kg

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Gemotoriseerde testinstallatie
Productfamilie	TVM

Meetsysteem

Lengtemeter	Lengtemeter met display
-------------	-------------------------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm
Scherm cijferhoogte	14 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	400×256×1035 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	400×256×1035 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	400×256×1035 mm
Materiaal displaybehuizing	metaal, gelakt
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Geproduceerde kracht [Max]	5 kN
Montage - krachttoepassing	Tapgat - 1 × M12, 4 × M6
Montage - krachtverdeling	Tapgat M12 4 × tapgat M6

KERN TVM 5000N230N



Testinstallatie met elektrische motor voor standaard metingen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

