

Banco de pruebas motorizado vertical SAUTER TVM-N · TVM-NL · TVM-LB




Banco de pruebas motorizado incl. sistema lineal de medida digital LB

## Banco de pruebas con motor eléctrico para mediciones estándares – ahora también disponible en juego



Panel de control de gama alta  
- Indicación digital de velocidad  
- Función digital de repetición




Control del banco de pruebas mediante software de ordenador SAUTER AFH



Posibilidades de fijación sólidas y flexibles de muchas abrazaderas y piezas de accesorios de la gama SAUTER, véase en *Accesorios*

Banco de pruebas motorizado vertical SAUTER TVM-N · TVM-NL · TVM-LB



### Características

- Banco de pruebas motorizado para pruebas de fuerza de tracción y de compresión
- NUEVO: Ahora también disponible en un práctico juego para mediciones de fuerza-desplazamiento en laboratorio e industria
- Set TVM-LB: Cinco en uno - banco de pruebas motorizado, sistema lineal de medida digital LB, cable de interfaz, software de transferencia de datos AFH FD, dos convertidores de interfaz AFH 12 y montaje
- Función de desconexión automática controlada por fuerza, parada de prueba después de alcanzar una carga máxima ajustable, solo en conexión con medidores de fuerza SAUTER FH
- Recorrido máximo asegurada por interruptores eléctricos de fin de carrera
- Sistema lineal de medida SAUTER LA de serie, para la consulta del recorrido de medición con una legibilidad de 0,01 mm (únicamente en el caso del TVM)

- Posibilidades de montaje especialmente flexibles de los diversos medidores de fuerza como, p. ej. SAUTER FC, FH, FK, FL:
  - **1** Montaje directo de aparatos de medición con célula de medición interna con un rango de medición hasta 500 N (únicamente en el caso del TVM 5000N230N)
  - **2** Montaje directo de la célula externa desde [Max] 1000 N en la varilla transversa
  - **3** Soporte para instrumentos de medición de fuerza de la serie SAUTER FH con célula de medición externa
- Set TVM-LB: con sistema lineal de medida digital LB para crear diagramas de fuerza-desplazamiento en el PC, rango de medición máximo 300 mm, legibilidad 0,01 mm, detalles véase página 49

### Accesorios

- Sólo TVM:
  - Software de transmisión de datos con representación gráfica del desarrollo de la medición, fuerza-tiempo, SAUTER AFH FAST
- **3** Soporte para instrumentos de medición de fuerza de la serie SAUTER FH con célula de medición externa, SAUTER TVM-A01
- Instrumentos de medición de fuerza véase página 11 ss., pinzas y otros accesorios véase página 39 ss.

### Datos técnicos

- Recorrido máximo: 210 mm
- Precisión de la velocidad: 3 % del [Max]

#### ESTÁNDAR



#### OPCIÓN



#### Modelo

#### Campo de medición

#### Gama de la velocidad

#### Longitud columnas de guía

SAUTER	[Max] N	[Max] mm/min	mm
TVM 5000N230N	5000	10 - 230	635
TVM 5000N230NL	5000	10 - 230	1135
TVM 10KN120N	10000	30 - 120	1135
TVM 20KN120N	20000	30 - 120	1135
Conjuntos incl. banco de pruebas, sistema lineal de medida digital, cable de interfaz, software AFH FD, montaje:			
TVM 5000N230N-LB	5000	10 - 230	635
TVM 5000N230NL-LB	5000	10 - 230	1135
TVM 10KN120N-LB	10000	30 - 120	1135
TVM 20KN120N-LB	20000	30 - 120	1135

Nuevo modelo

**CAL EXT**  
**Programa de ajuste CAL**  
 Para el ajuste de la precisión. Se precisa de una pesa de ajuste externa

**CAL BLOCK**  
**Bloque de calibración**  
 Estándar para el ajuste o corrección del instrumento de medición

**PEAK**  
**Función Peak-Hold**  
 Registro del valor máximo dentro de un proceso de medición

**SCAN**  
**Modo escaneo**  
 Registro y visualización en la pantalla continuo de datos de medición

**PUSH/PULL**  
**Push y Pull**  
 El instrumento de medición puede registrar fuerzas de tracción y de compresión

**SCALE**  
**Medición de longitud**  
 Registra las dimensiones geométricas de un objeto de ensayo o la longitud de movimiento de un proceso de verificación

**FOCUS**  
**Función enfoque**  
 Aumenta la precisión de la medición de un instrumento dentro de un rango de medición determinado

**MEMORY**  
**Memoria interna**  
 Para que se guarden de forma segura los valores de medición en la memoria del aparato

**RS 232**  
**Interfaz de datos RS-232**  
 Para conectar medidor a una impresora, ordenador o red

**PROFIBUS**  
**Profibus**  
 Para la transmisión de datos, por ejemplo, entre balanzas, células de medición, controladores y dispositivos periféricos a grandes distancias. Adecuado para una transmisión de datos segura, rápida y tolerante a fallos. Menos susceptible a las interferencias magnéticas

**PROFINET**  
**Profinet**  
 Permite un intercambio de datos eficiente entre los dispositivos periféricos descentralizados (balanzas, células de medición, instrumentos de medición, etc.) y una unidad de control (controlador). Especialmente ventajoso cuando se intercambian valores medidos complejos, información sobre dispositivos, diagnósticos y procesos. Potencial de ahorro gracias a la reducción de los tiempos de puesta en marcha y a la posibilidad de integración de los dispositivos

**USB**  
**Interfaz de datos USB**  
 Para conectar en el medidor a una impresora, ordenador u otro periférico

**BT**  
**Interfaz de datos Bluetooth\***  
 Para la transferencia de datos de la balanza/ un dispositivo de medición a una impresora, ordenador u otros periféricos

**WIFI**  
**Interfaz de datos WIFI**  
 Para la transferencia de datos de la balanza/ un dispositivo de medición a una impresora, ordenador u otros periféricos

**IR**  
**Interfaz de datos infrarrojo**  
 Para conectar un dispositivo de medición a una impresora, ordenador u otro periférico

**SWITCH**  
**Salidas de control (Optoacoplador, E/S digitales)**  
 Para conectar relés, lámparas de señales, válvulas, etc

**ANALOG**  
**Interfaz analógica**  
 Para la conexión de un aparato periférico adecuado para el procesamiento de los valores de medición analógicos

**DUAL**  
**Salida analógica**  
 Para la salida de una señal eléctrica en función de la carga (por ejemplo, tensión 0 V - 10 V o corriente 4 mA - 20 mA)

**LAN**  
**Estadística**  
 El aparato calcula, a partir de los valores de medición almacenados, los datos estadísticos como el valor medio, la desviación estándar etc.

**SOFTWARE**  
**Software para el ordenador**  
 Para traspasar los valores de medición del aparato a un ordenador

**PRINT**  
**Impresora**  
 Puede conectarse una impresora al aparato para imprimir los datos de medición

**LAN**  
**Interfaz de red**  
 Para la conexión de la balanza/ un dispositivo de medición a una red Ethernet

**KCP PROTOCOL**  
**KERN Communication Protocol (KCP)**  
 El protocolo de comunicación de KERN es un conjunto de comandos de interfaz estandarizados para las balanzas de KERN y otros instrumentos que permite activar y controlar todos los parámetros relevantes del aparato. Gracias a este protocolo, los dispositivos de KERN con KCP se pueden integrar con facilidad en ordenadores, controladores industriales y otros sistemas digitales.

**GLP PRINTER**  
**Protocolización GLP/ISO**  
 De valores de medición con fecha, hora y número de serie. Únicamente con impresoras SAUTER

**UNIT**  
**Unidad de medida**  
 Conmutables mediante p. ej. unidades no métricas. Para más detalles véase Internet

**TOL**  
**Medir con rango de tolerancia (función de valor límite)**  
 El valor límite superior e inferior son programables. Una señal óptica y acústica acompañan el ciclo de medición, véase el modelo correspondiente

**IP**  
**Protección antipolvo y salpicaduras IPxx**  
 En el pictograma se indica el tipo de protección, cf. DIN EN 60529:2000-09, IEC 60529:1989 +A1:1999+A2:2013

**ZERO**  
**ZERO**  
 Restablecer la pantalla a "0"

**BATT**  
**Alimentación con pilas**  
 Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de pila se indica en cada aparato

**ACCU**  
**Alimentación con acumulador interno**  
 Juego de acumulador recargable

**230 V**  
**Fuente de alimentación de enchufe**  
 230 V/50Hz. De serie estándar en UE. También disponible en estándar GB, AUS o US bajo pedido

**230 V**  
**Fuente de alimentación integrada**  
 Integrado, 230V/50Hz in UE. 230 V/50Hz estándar en UE. Otros estándares p. ej. GB, AUS o US a petición

**ELECTRO**  
**Accionamiento motorizado**  
 El movimiento mecánico se realiza mediante un motor eléctrico

**STEPPER**  
**Accionamiento motorizado**  
 El movimiento mecánico se realiza mediante un accionamiento motor paso a paso (stepper)

**FASTMOVE**  
**Fast-Move**  
 Puede registrarse toda la longitud del recorrido mediante un único movimiento de la palanca

**M**  
**Evaluación de la conformidad**  
 Artículos con homologación para la construcción de sistemas legales para el comercio

**DAKkS +3 DAYS**  
**Calibración DAKkS**  
 En el pictograma se indica la duración de la calibración DAKkS en días hábiles

**ISO +4 DAYS**  
**Calibración de fábrica**  
 La duración de la calibración de fábrica se indica en días hábiles en el pictograma

**1 DAY**  
**Envío de paquetes**  
 En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días

**2 DAYS**  
**Envío de paletas**  
 En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días

\*La marca con la palabra *Bluetooth*® y los logotipos correspondientes son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso realizado por KERN & SOHN GmbH de esas marcas cuenta con la debida licencia. Otras marcas/denominaciones comerciales son propiedad de los titulares correspondientes.