

# KERN TVM 5000N230NL

**KERN**

Testinstallatie met elektrische motor voor standaard metingen



Geleidingszuil(en) afstand	215 mm
Verplaatsingsweg [Max]	210 mm
Bewegingssnelheid [Min]	10 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	230 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	3%

## Funcities

Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓
Eindschakelaar	✓

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	520×340×1610 mm
Nettogewicht	64 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	65 kg
Brutogewicht ca.	80 kg
Verzendgewicht	80 kg

## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Gemotoriseerde testinstallatie
Productfamilie	TVM

## Meetsysteem

Lengtemeter	Lengtemeter met display
-------------	-------------------------

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm
Scherm cijferhoogte	14 mm

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	400×256×1535 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	400×256×1535 mm
Materiaal displaybehuizing	metaal, gelakt
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Geproduceerde kracht [Max]	5 kN
Montage - krachttoepassing	Tapgat - 1 × M12, 4 × M6
Montage - krachtverdeling	Tapgat M12 4 × tapgat M6
Type aandrijving	Elektrische motor
Geleidingszuil(en) lengte	113,5 cm

# KERN TVM 5000N230NL



Testinstallatie met elektrische motor voor standaard metingen

## Pictogrammen

### STANDARD

---



### OPTION

---

