

KERN TVM 5000N230NL

KERN

Bancada de ensaio com motor elétrico para medições standard



Coluna(s) de condução comprimento	113,5 cm
Coluna(s) de condução distância	215 mm
Curso [Max]	210 mm
Velocidade de movimento [Min]	10 mm/min
Velocidade de movimento [Max]	230 mm/min
Velocidade de movimento variação	3%

Funções

Indicação da velocidade	✓
Função de repetição	✓
Interruptor de limite	✓

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz
Fonte de alimentação por ficha tipo	Unidade de fornecimento de energia incorporada
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK CH

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	520×340×1610 mm
Peso líquido	64 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	65 kg
Peso bruto aprox.	80 kg
Peso de envio	80 kg

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Bancada de ensaio
Grupo de produto	Banco de ensaio motorizado
Família de produto	TVM

Sistema de medição

Medidor de comprimento	Medidor de comprimento com ecrã
------------------------	---------------------------------

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LED
Ecrã tipo	7 segmentos LED
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	9 mm
Ecrã altura de dígitos	14 mm

Desenho

Dimensões (L×P×A)	400×256×1535 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	400×256×1535 mm
Material caixa do ecrã	metal, lacado
Material da caixa	metal, lacado
Força produzida [Max]	5 kN
Montagem - aplicação de força	Furo roscado - 1 × M12, 4 × M6
Montagem - dissipação de força	Furo roscado M12 4 × furo roscado M6
Tipo de tracção	Motor elétrico

KERN TVM 5000N230NL



Bancada de ensaio com motor elétrico para medições standard

Pictogramas

STANDARD



OPTION

