

KERN TVO 1000N500S

KERN

Banco de pruebas de alta calidad en versión de sobremesa: con motor paso a paso preciso



Velocidad de movimiento [Max]	500 mm/min
Velocidad de movimiento variación	0,5%

Funciones

Indicación de velocidad	✓
Función de repetición	✓

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación incorporada
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	470×370×1150 mm
Peso neto	35 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	36 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envío	49 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Banco de pruebas motorizad
Familia de productos	TVO-S

Sistema de medición

Longitud mensurable [Max]	52 cm
---------------------------	-------

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LED
Pantalla tipo	LED de 7 segmentos
Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño	9 mm
Pantalla altura de dígitos	14 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	980×405×265 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	1100×420×290 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	1100×420×290 mm
Material carcasa de pantalla	Metal
Fuerza generada [Max]	1 kN
Montaje - aplicación de fuerza	5 × agujero roscado M6
Montaje - disipación de fuerzas	5 × agujero roscado M6
Tipo de accionamiento	Motor paso a paso
Recorrido de desplazamiento [Max]	500 mm
Velocidad de movimiento [Min]	1 mm/min