

# KERN TVO 1000N500S

# KERN

Eersteklas testinstallatie in tafelluitvoering - met nauwkeurige stappenmotor



## Categorie

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Merk             | Sauter                         |
| Productcategorie | Testinstallatie                |
| Productgroep     | Gemotoriseerde testinstallatie |
| Productfamilie   | TVO-S                          |

## Meetsysteem

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Meetbare lengte [Max] | 52 cm |
|-----------------------|-------|

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Scherm

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Type display                          | LED           |
| Scherm type                           | 7 segment LED |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 9 mm          |
| Scherm cijferhoogte                   | 14 mm         |

## Ontwerp

|  |                 |
|--|-----------------|
| Afmetingen (B×D×H)                     | 980×405×265 mm  |
| Afmetingen behuizing (B×D×H)           | 1100×420×290 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 1100×420×290 mm |
| Materiaal displaybehuizing             | Metaal          |
| Geproduceerde kracht [Max]             | 1 kN            |
| Montage - krachttoepassing             | 5 × tapgat M6   |
| Montage - krachtverdeling              | 5 × tapgat M6   |
| Type aandrijving                       | Stappenmotor    |
| Verplaatsingsweg [Max]                 | 500 mm          |
| Bewegingssnelheid [Min]                | 1 mm/min        |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Bewegingssnelheid [Max]       | 500 mm/min |
| Bewegingssnelheid verandering | 0,5%       |

## Functies

|                   |   |
|-------------------|---|
| Snelheidsweergave | ✓ |
| Herhaalfunctie    | ✓ |

## Stroomvoorziening

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 230 V AC, 50 Hz            |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 230 V AC, 50 Hz            |
| Plug-in voedingseenheid type   | Ingebouwde voedingseenheid |
| Bijgeleverde stroomvoorziening   | Voedingseenheid            |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO                       |

## Milieuomstandigheden

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 10 °C  |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C  |
| Opslagtemperatuur [Min]    | -10 °C |
| Opslagtemperatuur [Max]    | 40 °C  |

## Verpakking & verzending

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 2 d             |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 470×370×1150 mm |
| Nettogewicht                  | 35 kg           |
| Verzendmethode                | Expeditie       |
| Nettogewicht ca.              | 36 kg           |
| Brutogewicht ca.              | 50 kg           |
| Verzendgewicht                | 49 kg           |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

