

KERN TVO 2000N500S-LD

KERN

Praktisches Set für Kraft-Weg-Messungen in Labor und Industrie



Verfahrgeschwindigkeit [Min]	1 mm/min
Verfahrgeschwindigkeit [Max]	500 mm/min
Verfahrgeschwindigkeit Schwankung	0,5%

Funktionen

Geschwindigkeitsanzeige	✓
Wiederholungsfunktion	✓
Längenmessung - Nullstellung	✓
Begrenzungsschalter	✓

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK CH

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	590×425×1270 mm
Nettogewicht	60 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	60 kg
Bruttogewicht ca.	75 kg
Versandgewicht	74 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Prüfstandset
Produktfamilie	TVO-LD

Messsystem

Längenmessgerät	Längenmessgerät mit Datenschnittstelle
Messbare Länge [Max]	60 cm

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display-Art	LED Segmente
Terminal - Display-Art	7 Segment LED
Display Ziffernhöhe - Kleinste Ziffer	9 mm

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	1185×465×300 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	1185×465×300 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	1185×465×300 mm
Material Displaygehäuse	Metall
Erzeugte Kraft [Max]	2 kN
Montage - Krafteinleitung	Gewindebohrung- 6x M6, 2x M10
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung- 6x M6, 2x M10
Antriebsart	Schrittmotor
Verfahrweg [Max]	700 mm