

KERN TVO 2000N500S-LD

KERN

Praktische set voor kracht-weg-metingen in laboratorium en industrie



Verplaatsingsweg [Max]	700 mm
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	500 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	0,5%

Funcities

Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓
Lengtemeting - nulstelling	✓
Eindschakelaar	✓

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	590×425×1270 mm
Nettogewicht	60 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	60 kg
Brutogewicht ca.	75 kg
Verzendgewicht	74 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Testinstallatieset
Productfamilie	TVO-LD

Meetsysteem

Lengtemeter	Lengtemeter met gegevensinterface
Meetbare lengte [Max]	60 cm

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	1185×465×300 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1185×465×300 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1185×465×300 mm
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Geproduceerde kracht [Max]	2 kN
Montage - krachttoepassing	Tapgat - 6 × M6, 2 × M10
Montage - krachtverdeling	Tapgat - 6 × M6, 2 × M10
Type aandrijving	Stappenmotor