

KERN TVO 500N300

KERN

Robuuste premium-testinstallatie voor laboratoriumtoepassingen



Bewegingssnelheid verandering 2%

Funcities

Herhaalfunctie	✓
Eindschakelaar	✓

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	700×500×350 mm
Nettogewicht	27 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	28 kg
Brutogewicht ca.	36 kg
Verzendgewicht	36 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Gemotoriseerde testinstallatie
Productfamilie	TVO

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm
Scherm cijferhoogte	14 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	570×428×236 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	570×428×236 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	570×428×236 mm
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Montage - krachttoepassing	5 × tapgat M6
Montage - krachtverdeling	5 × tapgat M6
Meetuitlijning	verticaal
Type aandrijving	Elektrische motor
Verplaatsingsweg [Max]	270 mm
Bewegingssnelheid [Min]	15 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	300 mm/min