

# KERN TVO 500N500S

# KERN

Banc d'essai de haute gamme en version table – avec moteur pas-à-pas



Vitesse de mouvement [Min]	1 mm/min
Vitesse de mouvement [Max]	500 mm/min
Vitesse de mouvement variation	0,5%

## Fonctions

Affichage de vitesse	✓
Fonction de répétition	✓
Commutateur de limitation	✓

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	230 V AC, 50 Hz
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	500×400×710 mm
Poids net	30 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	30 kg
Poids brut env.	40 kg
Poids d'expédition	40 kg

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Banc d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai motorisé
Famille de produits	TVO-S

## Système de mesure

Longueur mesurable [Max]	30 cm
--------------------------	-------

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran type	LED
Écran type	LED à 7 segments
Écran hauteur de chiffres - chiffre le plus petit	9 mm
Écran hauteur de chiffres	14 mm

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	570×428×236 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	570×428×236 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	570×428×236 mm
Matériau boîtier de l'écran	Métal
Matériau boîtier	métal, laqué
Force générée [Max]	500 N
Montage - Application de la force	5 × trou fileté M6
Montage - évacuation des forces	5 × trou fileté M6
Alignement de mesure	vertical
Type d'entraînement	Moteur pas à pas
Course [Max]	270 mm