

KERN TVO 500N500S

KERN

Eersteklas testinstallatie in tafelluitvoering - met nauwkeurige stappenmotor



| | |
|-------------------------------|------------|
| Verplaatsingsweg [Max] | 270 mm |
| Bewegingssnelheid [Min] | 1 mm/min |
| Bewegingssnelheid [Max] | 500 mm/min |
| Bewegingssnelheid verandering | 0,5% |

Functies

| | |
|------------------|---|
| Snelheidswaardes | ✓ |
| Herhaalfunctie | ✓ |
| Eindschakelaar | ✓ |

Stroomvoorziening

| | |
|--|----------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Plug-in voedingseenheid type | Ingebouwde voedingseenheid |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |

Milieuomstandigheden

| | |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -10 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 2 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 500×400×710 mm |
| Nettogewicht | 30 kg |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Nettogewicht ca. | 30 kg |
| Brutogewicht ca. | 40 kg |
| Verzendgewicht | 40 kg |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Testinstallatie |
| Productgroep | Gemotoriseerde testinstallatie |
| Productfamilie | TVO-S |

Meetsysteem

| | |
|-----------------------|-------|
| Meetbare lengte [Max] | 30 cm |
|-----------------------|-------|

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Type display | LED |
| Scherm type | 7 segment LED |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 9 mm |
| Scherm cijferhoogte | 14 mm |

Ontwerp

| | |
|--|----------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 570×428×236 mm |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 570×428×236 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 570×428×236 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Metaal |
| Materiaal behuizing | metaal, gelakt |
| Geproduceerde kracht [Max] | 500 N |
| Montage - krachttoepassing | 5 × tapgat M6 |
| Montage - krachtverdeling | 5 × tapgat M6 |
| Meetuitlijning | verticaal |
| Type aandrijving | Stappenmotor |