

KERN TVS 20KN100

KERN

Banco de pruebas de calidad superior con motor paso a paso para una prueba precisa hasta 20 kN



Tipo de accionamiento	Motor paso a paso
Columna(s) de guía longitud	113,5 cm
Columna(s) de guía distancia	215 mm
Recorrido de desplazamiento [Max]	210 mm
Velocidad de movimiento [Min]	1 mm/min
Velocidad de movimiento [Max]	70 mm/min
Velocidad de movimiento variación	1%

Funciones

Indicación de velocidad	✓
Función de repetición	✓

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación incorporada
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK CH

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	600×410×1780 mm
Peso neto	146 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	150 kg
Peso bruto aprox.	170 kg
Peso de envío	167 kg

Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Banco de pruebas motorizad
Familia de productos	TVS

Sistema de medición

Sistema lineal de medida	Sistema lineal de medida con pantalla
--------------------------	---------------------------------------

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LED
Pantalla tipo	LED de 7 segmentos
Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño	9 mm
Pantalla altura de dígitos	14 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	250×400×1550 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	400×250×1550 mm
Material carcasa de pantalla	metal, lacado
Material de carcasa	metal, lacado
Fuerza generada [Max]	20 kN
Montaje - aplicación de fuerza	Agujero roscado - 1 × M12, 4 × M10
Montaje - disipación de fuerzas	Agujero roscado M12 4 × agujero roscado M10

KERN TVS 20KN100



Banco de pruebas de calidad superior con motor paso a paso para una prueba precisa hasta 20 kN

Pictogramas

STANDARD



OPTION

