


# KERN TVS 50KN80-LD

# KERN

Praktisches Set für Kraft-Weg-Messungen in Labor und Industrie



Führungssäule(n) Länge	113,5 cm
Führungssäule(n) Abstand	295 mm
Verfahrweg [Max]	210 mm
Verfahrgeschwindigkeit [Min]	1 mm/min
Verfahrgeschwindigkeit [Max]	70 mm/min
Verfahrgeschwindigkeit	1%
Schwankung	

## Funktionen

Geschwindigkeitsanzeige	✓
Wiederholungsfunktion	✓
Vorabzug und Vorlänge manuell einstellbar	✓
Längenmessung - Nullstellung	✓
Begrenzungsschalter	✓

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	~220V - 240V AC; 50 Hz
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK CH

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	600×410×1790 mm
Nettogewicht	150 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	150 kg
Bruttogewicht ca.	175 kg
Versandgewicht	171 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Prüfstandset
Produktfamilie	TVS-LD

## Messsystem

Längenmessgerät	Längenmessgerät mit Datenschnittstelle
Messbare Länge [Max]	21 cm
Toleranz (gemessene Länge)	0,5%

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display-Art	LED Segmente
Terminal - Display-Art	7 Segment LED
Display Ziffernhöhe - Kleinste Ziffer	9 mm

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	255×480×1670 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	480×255×1670 mm
Material Displaygehäuse	Metall, lackiert
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Erzeugte Kraft [Max]	50 kN
Montage - Krafteinleitung	Gewindebohrung - 1x M18, 4x M10
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung - 1x M18, 4x M10
Antriebsart	Schrittmotor