

# KERN TVS 50KN80-LD

**KERN**

Praktische set voor kracht-weg-metingen in laboratorium en industrie



Type aandrijving	Stappenmotor
Geleidingszuil(en) lengte	113,5 cm
Geleidingszuil(en) afstand	295 mm
Verplaatsingsweg [Max]	210 mm
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	70 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	1%

## Functies

Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓
Vooraf trek en voorlengte handmatig instelbaar	✓
Lengtemeting - nulstelling	✓
Eindschakelaar	✓

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK CH

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	600×410×1790 mm
Nettogewicht	150 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	150 kg
Brutogewicht ca.	175 kg
Verzendgewicht	171 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Testinstallatieset
Productfamilie	TVS-LD

## Meetsysteem

Lengtemeter	Lengtemeter met gegevensinterface
Meetbare lengte [Max]	21 cm
Tolerantie (gemeten lengte)	0,5%

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	255×480×1670 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	480×255×1670 mm
Materiaal displaybehuizing	metaal, gelakt
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Geproduceerde kracht [Max]	50 kN
Montage - krachttoepassing	Tapgat - 1 × M18, 4 × M10
Montage - krachtverdeling	Tapgat - 1 × M18, 4 × M10