

KERN TVS 50KN80

KERN

Bancada de ensaio Premium com motor passo a passo para testar com precisão até 50 kN



Tipo de tracção	Motor passo a passo
Coluna(s) de condução comprimento	113,5 cm
Coluna(s) de condução distância	295 mm
Curso [Max]	210 mm
Velocidade de movimento [Min]	1 mm/min
Velocidade de movimento [Max]	70 mm/min
Velocidade de movimento variação	1%

Funções

Indicação da velocidade	✓
Função de repetição	✓

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz
Fonte de alimentação por ficha tipo	Unidade de fornecimento de energia incorporada
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK CH

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	600×410×1790 mm
Peso líquido	150 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	150 kg
Peso bruto aprox.	175 kg
Peso de envio	171 kg

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Bancada de ensaio
Grupo de produto	Banco de ensaio motorizado
Família de produto	TVS

Sistema de medição

Medidor de comprimento	Medidor de comprimento com ecrã
------------------------	---------------------------------

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LED
Ecrã tipo	7 segmentos LED
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	9 mm
Ecrã altura de dígitos	14 mm

Desenho

Dimensões (L×P×A)	255×480×1670 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	480×255×1670 mm
Material caixa do ecrã	metal, lacado
Material da caixa	metal, lacado
Força produzida [Max]	50 kN
Montagem - aplicação de força	Furo roscado - 1 × M18, 4 × M10
Montagem - dissipação de força	Furo roscado - 1 × M18, 4 × M10

KERN TVS 50KN80



Bancada de ensaio Premium com motor passo a passo para testar com precisão até 50 kN

Pictogramas

STANDARD



OPTION

