# KERN UFA 3T1



Versatili barre pesatrici (IP67) per grossi carichi fino a 3000 kg



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Barra pesatrice
Famiglia di prodotti	UFA

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	3000 kg
Divisione [d]	1 kg
Risoluzione	3.000
Linearitá	± 2 kg
Riproducibilità	1 kg
Range di tara	-3000 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg g lb oz lb:oz
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3000 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	2 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 kg
Cella di carico tipo	H8C (ZEMIC)
Collegamento della celle di carico	6-conduttori

Omologazione	
Marchio CE	✓

Display	
Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display barrette	5 + 1/2
Display altezza cifre	52 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design	
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	250×160×65 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1270×170×85 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio, verniciato
Materiale piattaforma	acciaio, laccato
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1200×120 mm
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	20 m
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Celle di carico - numero	4
Piedini di livellamento regolabili	✓
Supporto a parete	✓
Stativo inclinabile	✓

Funzioni	
Numero di tasti per il comando	7
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	selezionabile
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di memoria totale	✓
Pesate sottobilancia	No
Interfacce	RS-232 di serie Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory)

1

## KERN UFA 3T1



Versatili barre pesatrici (IP67) per grossi carichi fino a 3000 kg

analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory) analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)

Protetta IP - display nessuna protezione IP

Protetta IP - cella di carico IP67

Conteggio

Numero pezzi di riferimento 10, 20, 50, 100, 200

Alimentazione

Tensione di ingresso 110 V - 230 V AC alimentatore / elettricità [Max]

Tensione di ingresso

12 V, 500 mA alimentatore / elettricità [Max]

Alimentatore di rete tipo Alimentatore di rete

Alimentazione in dotazione Alimentatore

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione

UK US CH

**EURO** 

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale

**EURO AUS** UK

US CH

Accumulatore opzionale Accu opzionale (factory)

Accumulatore tempo di carica Accumulatore autonomia - con

10 h 8 h

retroilluminazione

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione

35 h

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Umidità ambientale [Min] 0 % Umidità ambientale [Max] 80 %

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1320×495×345 mm
Peso netto	38 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	38 kg
Peso lordo ca.	65 kg
Peso di spedizione	62 kg

### Servizi

Numero di articolo per regolazione 961-252 in luogo di installazione

Numero di articolo per calibrazione 963-132

DAkkS

Numero di articolo per certificato di conformità

969-517

### Pittogrammi

#### **STANDARD**

























#### **FACTORY**





