

KERN UFA 600K-1S

KERN

Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten tot 600 kg



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Weegbalk
Productfamilie	UFA

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
------------------	---------------------------

Weegsysteem	Rekmeetstrip
-------------	--------------

Weegbereik [Max]	600 kg
------------------	--------

Afleesbaarheid [d]	0,2 kg
--------------------	--------

Resolutie	3.000
-----------	-------

Linearisatie	± 0,6 kg
--------------	----------

Reproduceerbaarheid	0,2 kg
---------------------	--------

Tarrabereik	-600 kg
-------------	---------

Vooraf ingestelde eenheid	kg
---------------------------	----

	kg
--	----

	g
--	---

Eenheden	lb
----------	----

	oz
--	----

	lb:oz
--	-------

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
---------------------	------------------------------

Aanbevolen justergewicht	600 kg (M1)
--------------------------	-------------

Inslingertijd	2 s
---------------	-----

Opwarmtijd	10 min
------------	--------

Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
--------------------------------------	------

Weegcel type	ZEMIC-H8C-0.5T
--------------	----------------

Weegcel - verbinding	4-draads
----------------------	----------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	52 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×65 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	870×120×84 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal plateau	staal, gelakt
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	800×120 mm
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	20 m
Meetcellen - aantal	4
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓
Statief kantelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analoog (0 - 10 V) (optionele, factory) analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP67

KERN UFA 600K-1S

KERN

Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten tot 600 kg

Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid 10, 20, 50, 100, 200

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 110 V - 230 V AC

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde stroomvoorziening Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen

EURO
UK
US
CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel

EURO
AUS
UK
US
CH

Accu optioneel Accu optioneel (factory)

Accu oplaadtijd 10 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 8 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 35 h

Type batterij/accu Pb

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 2 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 935×495×345 mm

Nettogewicht 35 kg

Verzendmethode Expeditie

Nettogewicht ca. 36 kg

Brutogewicht ca. 50 kg

Verzendgewicht 50 kg

Diensten


Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-250

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-130

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

