

KERN UFA 6T-3L

KERN

Versatili barre pesatrici (IP67) per grossi carichi fino a 6000 kg



Omologazione

Marchio CE ✓

Display

Tipo di display LCD
Display retroilluminato sì
Display altezza cifre 52 mm

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) 250×160×65 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) 2000×160×115 mm
Materiale alloggiamento del display Plastica
Materiale piatto di pesata acciaio, verniciato
Materiale piattaforma acciaio, laccato
Dimensioni superficie di pesata (L×P) 2000×160 mm
Lunghezza cavo 5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo 5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] 20 m
Materiale cella (celle) di carico alluminio
Celle di carico - numero 4
Piedini di livellamento regolabili ✓
Supporto a parete ✓
Stativo inclinabile ✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando 7
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete selezionabile
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore selezionabile
Funzione di tara manualmente (più volte)
Funzione di conteggio ✓
Pesata tolleranza ✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili ✓
Livello di miscela/somma Sum A
Funzione di memoria totale ✓
Pesate sottobilancia No

Categoria

Marchio KERN
Categoria di prodotto Bilance industriali
Gruppo di prodotti Barra pesatrice
Famiglia di prodotti UFA

Sistema di misura

Tipo di bilancia Bilancia a portata unica
Sistema di pesata Estensimetro
Portata [Max] 6000 kg
Divisione [d] 2 kg
Risoluzione 3.000
Linearità ± 4 kg
Riproducibilità 2 kg
Range di tara -6000 kg
Unità preimpostata kg
Unità di misura kg
g
lb
oz
lb:oz
Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato 6000 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione 2 s
Tempo di riscaldamento 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max] 4 kg
Scorrimento massimo (15 minuti) 8 kg
Scorrimento massimo (30 minuti) 16 kg
Cella di carico tipo alluminio IP67 rivestita in silicone + piatto incollato
Collegamento della celle di carico 6-conduttori

KERN UFA 6T-3L

KERN

Versatili barre pesatrici (IP67) per grossi carichi fino a 6000 kg

Interfacce	RS-232 di serie
	Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory)
Protetta IP - display	analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory)
	analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)
Protetta IP - cella di carico	nessuna protezione IP IP67

Conteggio

Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
-----------------------------	----------------------

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 230 V AC
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
	UK
	US
	CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO
	AUS
	UK
	US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale (factory)
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	8 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	35 h
Tipo di batteria/accumulatore	Pb

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	2170×450×380 mm
Peso netto	129 kg


Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	130 kg
Peso lordo ca.	175 kg
Peso di spedizione	171 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-252
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-132
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

