

KERN UFB 1.5T0.5M

KERN

Palletweegschaal met stalen lastopname (IP67), optioneel met ijking



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Palletweegschaal
Productfamilie	UFB

Meetsysteem	
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1500 kg
Afleesbaarheid [d]	0,5 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 1 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg
Tarrabereik	-1500 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Minimumgewicht [Min]	10 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1500 kg (M2)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Weegcel type	ZEMIC H8C 1 ton
Weegcel - verbinding	4-draads

Approval	
CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,5 kg
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

Scherm	
Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	52 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×58 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1190×840×90 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1190×840 mm
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	30 m
Materiaal meetcel(len)	gelegeerd staal
Meetcellen - aantal	4
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief kantelbaar	✓

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	7
	off
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 15 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 5 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓

KERN UFB 1.5T0.5M

KERN

Palletweegschaal met stalen lastopname (IP67), optioneel met ijking

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analoog (0 - 10 V) (optionele, factory) analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP67

Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
---------------------------------	----------------------

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
------------------------------------------------	---------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
------------------------------------------------	--------------

Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
------------------------------	----------------

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
--------------------------------	-----------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
----------------------------------------------------------------------------	------------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
-----------------------------------------------------------	-------------------------------

Accu optioneel	Accu optioneel (factory)
----------------	--------------------------

Accu oplaadtijd	12 h
-----------------	------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
------------------------------------------------	-----

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h
---------------------------------------------------	------

Batterij	geen batterij
----------	---------------

Type batterij/accu	Pb
--------------------	----

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	10 %
---------------------------------	------

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
---------------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
-------------------------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	1400×875×300 mm
-------------------------------	-----------------

Nettogewicht	51 kg
--------------	-------

Verzendmethode	Expeditie
----------------	-----------

Nettogewicht ca.	55 kg
------------------	-------

Brutogewicht ca.	85 kg
------------------	-------

Verzendgewicht	81 kg
----------------	-------

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
--------------------------------------------------	---------

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
------------------------------------------------------	---------

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
-------------------------------------	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---------------------------------------------	---------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

