

# KERN VHB 2T1

# KERN

Transpalette peseur avec protection complète contre la poussière et les projections d'eau IP65/67 et emplacement de mémoire pour un poids de récipient



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Transpalette peseur
Famille de produits	VHB

## Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	2000 kg
Lecture [d]	1 kg
Résolution	2.000
Linéarité	± 2 kg
Reproductibilité	1 kg
Unité prééglée	kg
Unités de mesure	kg lb
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	1500 kg (M2)
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	3 kg
Charge excentrée/hors axe impossible	✓
Fluage maximal (15 minutes)	2 kg
Fluage maximal (30 minutes)	4 kg

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	non
Écran hauteur de chiffres	28 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

## Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	1550×555×1220 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau boîtier	plastique

## Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	4
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min
Fonction PreTare	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Niveau de formule / de sommation	Sum A
Pesage de charges suspendues	Non
Protection IP - dispositif complet	IP65 IP67 (capteur de charge)
Protection IP - écran	IP65
Protection IP - capteur de charge	IP67
Protection IP - plateforme	IP67

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Pile	4×1.5 V AA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile tension	6 V
Pile temps de chargement	80 h

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	95 %
Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1600×560×1220 mm
Poids net	106 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	110 kg

# KERN VHB 2T1



Transpalette peseur avec protection complète contre la poussière et les projections d'eau IP65/67 et emplacement de mémoire pour un poids de récipient

Poids brut env.	110 kg
Poids d'expédition	218,6 kg

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-251
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	963-131
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

