

KERN VHB 2T1

KERN

Empilhador balança com proteção completa contra pó e respingos de água IP65/67 e memória para um peso de recipiente



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Porta paletes com balança
Família de produto	VHB

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	2000 kg
Leitura [d]	1 kg
Resolução	2.000
Linearidade	± 2 kg
Reprodutibilidade	1 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	1500 kg (M2)
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	3 kg
Carga excêntrica/off-centre não é possível	✓
Fluência máxima (15 minutos)	2 kg
Fluência máxima (30 minutos)	4 kg

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	não
Ecrã altura de dígitos	28 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões completamente montado (L×P×A)	1550×555×1220 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico

Funções

Número de teclas para operação	4
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	3 min
Função PreTare	✓
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Nível de receita/summing	Sum A
Pesagens em suspensão	Não
Protecção IP - unidade completa	IP65 IP67 (célula de carga)
Protecção IP - ecrã	IP65
Protecção IP - célula de carga	IP67
Protecção IP - plataforma	IP67

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Bateria	4×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tensão	6 V
Bateria tiempo de carga	80 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1600×560×1220 mm
Peso líquido	106 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	110 kg

KERN VHB 2T1

KERN

Empilhador balança com proteção completa contra pó e respingos de água IP65/67 e memória para um peso de recipiente

Peso bruto aprox.	110 kg
Peso de envio	218,6 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-251
Número do artigo para calibração DAkkS	963-131
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

