

KERN CKE 360-3

KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 180.000 punti



Scorrimento massimo (30 minuti) 20 mg

Omologazione

Marchio CE ✓

Display

Tipo di display	LCD
Display dimensioni	89×30 mm
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre - cifra più piccola	20 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	163×245×65 mm
Dimensioni anello protettivo antivento - all'interno (Ø×A)	90×40 mm
Dimensioni anello protettivo antivento - all'esterno (Ø×A)	106×42 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	163×245×123 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	Plastica ABS
Materiale piatto di pesata	plastica
Materiale piattaforma	Acciaio inox
Materiale protettivo antivento	plastica
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	82 mm
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando	7
	off
	5 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	2 min
	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec
	off
	5 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	2 min
	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec
Funzione PreTare	✓

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CKE

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	360 g
Divisione [d]	0,001 g
Risoluzione	360.000
Linearità	± 0,005 g
Riproducibilità	0,001 g
Range di tara	360 g
Unità preimpostata	g

kg
g
gn
dwt
ozt
lb
oz
ffa
PCS

Unità di misura

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 g (F1)
Possibili punti di regolazione	100 g; 200 g; 350 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,01 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 mg

KERN CKE 360-3

KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 180.000 punti

Funzione di tara	manualmente (più volte)
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	Gancio (incluso nella consegna)
Interfacce	RS-232 (opzionale) Ethernet (opzionale) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale) USB-Device (opzionale) KUP WiFi (opzionale)
Protetta IP - unità completa	-

Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 mg
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	180.000

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,9V, 1A
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	24 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h

Batteria	4×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Inserito per batteria
Batteria tempo di carica	20 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	235×365×175 mm
Peso netto	0,84 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,85 kg
Peso di spedizione	3 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

