

KERN FXN 30K-3N

KERN

Bilancia da tavolo con protezione in acciaio inox e classe di protezione IP68



Categoria

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilancia da tavolo protetta IP |
| Famiglia di prodotti | FXN |

Sistema di misura

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
| Numero di portata | 1 |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 30 kg |
| Divisione [d] | 0,005 kg |
| Risoluzione | 6.000 |
| Linearità | ± 0,01 kg |
| Riproducibilità | 0,005 kg |
| Range di tara | 30 kg |
| Unità preimpostata | kg |
| Unità di misura | kg lb PCS |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 30 kg (M1) |
| Possibili punti di regolazione | 15 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Tempo di riscaldamento | 30 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 0,015 kg |
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 20 g |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 40 g |
| Cella di carico tipo | 628HZ-0.4 |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|-------------------------|-------|
| Tipo di display | LCD |
| Display retroilluminato | sì |
| Display altezza cifre | 25 mm |

Design

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 240×280×106 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 240×280×120 mm |
| Materiale alloggiamento | acciaio inossidabile, plastica |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 230×190 mm |
| Materiale cella (celle) di carico | alluminio |
| Celle di carico - numero | 1 |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |

Funzioni

| | |
|---|--|
| Numero di tasti per il comando | 5 |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 3 min 6 min 8 min off 4 min 5 min 2 min 1 min 7 min 9 min |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Pesata tolleranza | ✓ |
| Pesata tolleranza - tipo di segnale | acusticamente visivo |
| Pesate sottobilancia | No |
| Protetta IP - unità completa | IP68 |

Conteggio

| | |
|---|----------------------|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 5 g |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 50 g |
| Numero pezzi di riferimento | 10, 20, 50, 100, 200 |

KERN FXN 30K-3N



Bilancia da tavolo con protezione in acciaio inox e classe di protezione IP68

Risoluzione di conteggio
(Condizioni di laboratorio) 6.000

Alimentazione

| | |
|---|----------------------|
| Alimentazione in dotazione | Batteria |
| Batteria | 4×1.5 V Size D |
| Tipo di batteria/accumulatore | Alcalino(-manganese) |
| Collegamento della batteria | Inserto per batteria |
| Batteria tensione | 6 V |
| Batteria tempo di carica | 200 h |
| Batteria autonomia - con retroilluminazione | 200 h |
| Batteria autonomia - senza retroilluminazione | 400 h |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|--------|
| Umidità ambientale [Min] | 25 % |
| Umidità ambientale [Max] | 95 % |
| Temperatura ambiente [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 325×360×215 mm |
| Peso netto | 3,3 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 3,4 kg |
| Peso lordo ca. | 4,4 kg |
| Peso di spedizione | 5 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-248 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-128 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

